

Garant
Gretilo za zadnjo stran 180°, maksimalni Ø grezenja D: 26mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217180 26
GTIN	4045197196934
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:
Z enim rezilom (z = 1).
Napotek:

Mera e = programirljiva mera (informacije na koncu strani). Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

L ₃	60 mm
Ø držala D _s h6	20 mm
Izvedba držala	Whistle Notch
Prevesna dolžina L ₁	82 mm
Mera za programiranje e	5,05 mm
Ø zveze D ₁	25 mm
Število rezil Z	1
Minimalni Ø d _{min}	17 mm
L ₂	67 mm
Ø grezenja D	26 mm
Vijak za obračalno ploščico	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	260142

z notranjim hlajenjem	da
Celotna dolžina L	132 mm
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkalno grezilo

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Vpenjalni vijak Tip 1	219795 1
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2