

Garant
Cirkularni rezkar, z navojnim nožem, Tip: 27/M10

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217253 27/M10
GTIN	4045197597908
Razred artikla	21Q

Opis
Napotek:

Dejanska globina zarez S_{\max} se izračuna na naslednji način: $(D-d_1)/2$.

Tehnični opis

minimalni \varnothing vrtanja D	22 - 37 mm
Velikost navoja M	M10 mm
Notranji \varnothing d_1	18 mm
maksimalna globina rezanja S_{\max}	9,5 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	22,6 mm
Garnitura vpenjalnih vijakov	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Prevesna dolžina L_1	18 mm
Izvedba držala	z navojem
za ploščico tip	P26
\varnothing vrtanja	16 mm
Globine navoja	18 mm
z notranjim hlajenjem	da

Material rezkarjev	z navojnim nožem
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Cirkularni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219819
---	--------