

Garant
Cirkularni rezkar, Karbidna trdina, Tip: 18L

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217252 18L
GTIN	4045197216533
Razred artikla	21Q

Opis
Napotek:

Dejanska globina zarez S_{max} se izračuna na naslednji način: $(D-d_1)/2$.

Zamenjava orodja: PowerCard

z notranjim hlajenjem: da

za ploščico tip: P16

minimalni \varnothing vrtanja D: 14 - 22 mm

Notranji \varnothing d_1 : 12 mm

maksimalna globina rezanja S_{maks} : 5 mm

Prevesna dolžina L_1 : 37,4 mm

Celotna dolžina $L_{celotna}$: 86,5 mm

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja S_{maks}	5 mm
\varnothing držala D_s h6	12 mm
Notranji \varnothing d_1	12 mm
minimalni \varnothing vrtanja D	14 - 22 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	86,5 mm
Prevesna dolžina L_1	37,4 mm
Izvedba držala	cilindrična
Garnitura vpenjalnih vijakov	219818 (8IP; 3,8 Nm)

Držalo	DIN 6535 HA
za ploščico tip	P16
z notranjim hlajenjem	da
Globine navoja	35,4 mm
Material rezkarjev	Karbidna trdina
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Cirkularni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219818
--	--------