

Garant
Cirkularni rezkar, Jeklo, Tip: 18

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217250 18
GTIN	4045197571908
Razred artikla	21Q

Opis
Napotek:

Dejanska globina zarez S_{\max} se izračuna na naslednji način: $(D-d_1)/2$.

Zamenjava orodja: PowerCard

z notranjim hlajenjem: da

za ploščico tip: P16

minimalni \varnothing vrtanja D: 14 - 22 mm

Notranji \varnothing d_1 : 9 mm

maksimalna globina rezanja S_{\max} : 6,5 mm

Prevesna dolžina L_1 : 25 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 71,5 mm

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	25 mm
maksimalna globina rezanja S_{\max}	6,5 mm
\varnothing držala D_s h6	12 mm
Notranji \varnothing d_1	9 mm
Garnitura vpenjalnih vijakov	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Izvedba držala	Weldon
minimalni \varnothing vrtanja D	14 - 22 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	71,5 mm
za ploščico tip	P16

z notranjim hlajenjem	da
Globine navoja	20,9 mm
Material rezkarjev	Jeklo
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Cirkularni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219818
--	--------