

**Garant**
**Cirkularni rezkar, Karbidna trdina, Tip: 27L**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217252 27L
GTIN	4045197216557
Razred artikla	21Q

**Opis**
**Napotek:**

Dejanska globina zarez  $S_{max}$  se izračuna na naslednji način:  $(D-d_1)/2$ .

Zamenjava orodja: PowerCard

z notranjim hlajenjem: da

za ploščico tip: P26

minimalni  $\varnothing$  vrtanja D: 22 - 37 mm

Notranji  $\varnothing$   $d_1$ : 15,5 mm

maksimalna globina rezanja  $S_{maks}$ : 10,75 mm

Prevesna dolžina  $L_1$ : 25 mm

Celotna dolžina  $L_{celotna}$ : 109,6 mm

**Tehnični opis**

Celotna dolžina $L_{celotna}$	109,6 mm
$\varnothing$ držala $D_s$ h6	16 mm
Garnitura vpenjalnih vijakov	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Notranji $\varnothing$ $d_1$	15,5 mm
Izvedba držala	cilindrična
minimalni $\varnothing$ vrtanja D	22 - 37 mm
maksimalna globina rezanja $S_{maks}$	10,75 mm
Prevesna dolžina $L_1$	25 mm

Držalo	DIN 6535 HA
za ploščico tip	P26
z notranjim hlajenjem	da
Globine navoja	21,5 mm
Material rezkarjev	Karbidna trdina
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Cirkularni rezkar

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219819
--	--------