

Garant
Cirkularni rezkar, Jeklo, Tip: 27

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 217250 27 |
| GTIN | 4045197216519 |
| Razred artikla | 21Q |

Opis
Napotek:

Dejanska globina zarez S_{\max} se izračuna na naslednji način: $(D-d_1)/2$.

Zamenjava orodja: PowerCard

z notranjim hlajenjem: da

za ploščico tip: P26

minimalni \varnothing vrtanja D: 22 - 37 mm

Notranji \varnothing d_1 : 13,6 mm

maksimalna globina rezanja S_{\max} : 11,5 mm

Prevesna dolžina L_1 : 35 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 84,2 mm

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| maksimalna globina rezanja S_{\max} | 11,5 mm |
| Celotna dolžina L_{celotna} | 84,2 mm |
| Prevesna dolžina L_1 | 35 mm |
| Izvedba držala | Weldon |
| minimalni \varnothing vrtanja D | 22 - 37 mm |
| Notranji \varnothing d_1 | 13,6 mm |
| \varnothing držala D_s h6 | 16 mm |
| Garnitura vpenjalnih vijakov | 219819 (20IP; 5,7 Nm) |
| za ploščico tip | P26 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| z notranjim hlajenjem | da |
| Globine navoja | 30,4 mm |
| Material rezkarjev | Jeklo |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Cirkularni rezkar |

Pribor

| | |
|--|--------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne | 219819 |
|--|--------|