

Garant
Cirkularni rezkar, z navojnim nožem, Tip: 12/M5

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217253 12/M5
GTIN	4045197597878
Razred artikla	21Q

Opis
Napotek:

Dejanska globina zarez S_{\max} se izračuna na naslednji način: $(D-d_1)/2$.

Tehnični opis

Notranji $\varnothing d_1$	9,5 mm
Garnitura vpenjalnih vijakov	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	13,5 mm
minimalni \varnothing vrtanja D	9,6 - 11,7 mm
Velikost navoja M	M5 mm
Izvedba držala	z navojem
Prevesna dolžina L_1	10 mm
maksimalna globina rezanja S_{\max}	1,1 mm
za ploščico tip	P12
\varnothing vrtanja	16 mm
Globine navoja	10 mm
z notranjim hlajenjem	da

Material rezkarjev	z navojnim nožem
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Cirkularni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219832
---	--------