

Garant
Cirkularni rezkar, Karbidna trdina, Tip: 12L

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217252 12L
GTIN	4045197542670
Razred artikla	21Q

Opis
Napotek:

Dejanska globina zarez S_{\max} se izračuna na naslednji način: $(D-d_1)/2$.

Zamenjava orodja: PowerCard

z notranjim hlajenjem: da

za ploščico tip: P12

minimalni \varnothing vrtanja D: 9,6 - 11,7 mm

Notranji \varnothing d_1 : 7 mm

maksimalna globina rezanja S_{\max} : 2,35 mm

Prevesna dolžina L_1 : 32 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 82 mm

Tehnični opis

Notranji \varnothing d_1	7 mm
maksimalna globina rezanja S_{\max}	2,35 mm
\varnothing držala D_s h6	12 mm
Garnitura vpenjalnih vijakov	219832 (8IP; 1,0 Nm)
minimalni \varnothing vrtanja D	9,6 - 11,7 mm
Izvedba držala	cilindrična
Celotna dolžina L_{celotna}	82 mm
Prevesna dolžina L_1	32 mm
Držalo	DIN 6535 HA

za ploščico tip	P12
z notranjim hlajenjem	da
Globine navoja	30 mm
Material rezkarjev	Karbidna trdina
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Cirkularni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219832
--	--------