

Garant**Cirkularni rezkar, z navojnim nožem, Tip: 18/M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217253 18/M6
GTIN	4045197597885
Razred artikla	21Q

Opis**Napotek:**

Dejanska globina zarez S_{\max} se izračuna na naslednji način: $(D-d_1)/2$.

Tehnični opis

Garnitura vpenjalnih vijakov	219818 (8IP; 3,8 Nm)
minimalni \varnothing vrtanja D	14 - 22 mm
maksimalna globina rezanja S_{\max}	5,5 mm
Velikost navoja M	M6 mm
Izvedba držala	z navojem
Notranji \varnothing d_1	11 mm
Prevesna dolžina L_1	15 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	18,5 mm
za ploščico tip	P16
\varnothing vrtanja	16 mm
Globine navoja	15 mm
z notranjim hlajenjem	da

Material rezkarjev	z navojnim nožem
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Cirkularni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219818
---	--------