

Garant**Rezkalna ploščica brez profila, HB7720, Širina rezkanja A: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217256 3
GTIN	4045197284402
Razred artikla	21C

Tehnični opis

Širina rezkanja A	3 mm
Radij R	0,15 mm
Zunanji \varnothing D	16 mm
maksimalna globina rezanja S_{maks}	3,5 mm
Zvrst	HB7720
Tip	P16
Število rezil Z	6
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
--	------------	-------	------------

Al umetna masa	primerno	500 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	400 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	250 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	60 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	45 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	35 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	180 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		