

**Garant****Cirkularni rezkar, Karbidna trdina, Tip: 18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217252 18
GTIN	4045197216526
Razred artikla	21Q

**Opis****Napotek:**

Dejanska globina zarez  $S_{max}$  se izračuna na naslednji način:  $(D-d_1)/2$ .

Zamenjava orodja: PowerCard

z notranjim hlajenjem: da

za ploščico tip: P16

minimalni  $\varnothing$  vrtanja D: 14 - 22 mm

Notranji  $\varnothing$   $d_1$ : 9 mm

maksimalna globina rezanja  $S_{maks}$ : 6,5 mm

Prevesna dolžina  $L_1$ : 25 mm

Celotna dolžina  $L_{celotna}$ : 71,5 mm

**Tehnični opis**

maksimalna globina rezanja $S_{maks}$	6,5 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	71,5 mm
Izvedba držala	Weldon
Notranji $\varnothing$ $d_1$	9 mm
Prevesna dolžina $L_1$	25 mm
$\varnothing$ držala $D_s$ h6	12 mm
Garnitura vpenjalnih vijakov	219818 (8IP; 3,8 Nm)
minimalni $\varnothing$ vrtanja D	14 - 22 mm

Držalo	DIN 6535 HB
za ploščico tip	P16
z notranjim hlajenjem	da
Globine navoja	21 mm
Material rezkarjev	Karbidna trdina
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Cirkularni rezkar

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219818
--	--------