



Odvijač vijakov Z ozkimi žlebovi, Tip: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082860 6
GTIN	2050001695390
Razred artikla	04D

Opis

Izvedba:

Iz žilavega kromvanadijevega jekla. Ostri robovi žlebov se trdno vpnejo v prevrtan vijak in ga odvijajo. S 4-kotnikom za pogon z ročajem ipd.

Uporaba:

Za odvijanje odlomljenih vijakov z desnim navojem (najprej je treba vijak prevrtati s svedrom glede na \emptyset v tabeli, odvijanje v levo smer).

Primerno za:

Jeklo.

Napotek:

UNC- in UNF-navoj je dobavljiv po ponudbi.

Tehnični opis

Tip	6
Za vijake/čepe	M18–M24
Osnovna izvrtina \emptyset	12 mm
Za cevne nastavke	3/8 col
Primerne za	Jeklo
Vrsta izdelka	Odvijači vijakov