

Garant**Cirkularni rezkar, z navojnim nožem, Tip: 27/M8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217253 27/M8
GTIN	4045197597892
Razred artikla	21Q

Opis**Izvedba:****Zelo ozka izvedba** za rezkanje navojev.**Napotek:**Dejanska globina zareza S_{max} se izračuna na naslednji način: $(D-d_1)/2$.**Tehnični opis**

Garnitura vpenjalnih vijakov	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Prevesna dolžina L_1	18 mm
maksimalna globina rezanja S_{maks}	11,5 mm
Velikost navoja M	M8 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	22,6 mm
minimalni \varnothing vrtanja D	22 - 37 mm
Izvedba držala	z navojem
Notranji \varnothing d_1	13,6 mm
za ploščico tip	P26
\varnothing vrtanja	16 mm

Globine navoja	18 mm
z notranjim hlajenjem	da
Material rezkarjev	z navojnim nožem
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Cirkularni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219819
---	--------