

**Garant**

**Rezkar za plano rezkanje 45°, desno rezanje, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:  
250/16mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214200 250/16
GTIN	4045197549877
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Za vpenjala po DIN 2079 s štirimi dodatnimi pritrdilnimi izvrtinami.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.  
Tehnično pogojeno **brez notranjega hlajenja**.

**Tehnični opis**

maksimalni zunanji Ø D <sub>maks</sub>	263 mm
Ø vpenjalne izvrtine	60 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	250 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SE.. 1204..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	63 mm

Število rezil Z	16
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800