

Garant

Rezkalna ploščica za varovalne utore, s posnetim robom, HB7720, Nazivna debelina obroča: 1,85mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217265 1,85
GTIN	4045197216625
Razred artikla	21C

Tehnični opis

Širina utora W -0,03	1,93 mm
Globina t	1,25 mm
Rob C	0,2×45° mm
Nazivna debelina obroča	1,85 mm
Zvrst	HB7720
Zunanji Ø D	26 mm
Tip	P26
Število rezil Z	6
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	500 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	400 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	250 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	60 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	45 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	35 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	180 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		