

**Kotni rezkar 90° MEC11T, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 22/3Lmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227300 22/3L
GTIN	4960664396085
Razred artikla	250

**Opis****Opis:**

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

**Tehnični opis**

Ø držala $D_s$ h6	20 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	110 mm
Ø rezila $D_c$	22 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	10 mm
Prevesna dolžina $L_1$	26 mm
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
Število rezil Z	3
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	15 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{maks}}$	42 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{min}}$	38 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,76 stopinj
Ø $D_3$	16 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo

Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------