



Kotni rezkar 90° MEC11T, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 17/2Lmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227300 17/2L
GTIN	4960664460922
Razred artikla	250

Opis

Opis:

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p, maks}$	10 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	100 mm
Ø rezila D_c	17 mm
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
Prevesna dolžina L_1	23 mm
Ø držala D_s h6	16 mm
Število rezil Z	2
Dolžina rampe L za α_{maks}	10 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	28 mm
Kot rampe α_{maks}	1,15 stopinj
Ø D_3	11 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------