

Garant

**Rezkar za plano rezkanje 45°, desno rezanje, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:
50/5mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214200 50/5
GTIN	4045197131409
Razred artikla	210

Opis**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{maks}}$	63 mm
\varnothing rezila D_c	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SE.. 1204..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
\varnothing vpenjalne izvrtine	22 mm
Število rezil Z	5
Izvedba držala	z izvrtino

Nastavni kot κ	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800