


**Garant**

**Rezkalna ploščica za varnostne utore, brez posnetega roba, HB7720, Nazivna debelina obroča: 0,9mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217267 0,9
GTIN	4045197542922
Razred artikla	21C

**Opis**

Rezkalna ploščica za varnostne utore, brez posnetega roba 0,9 mm Širina utora W -0,03: 0,98 mm  
Globina t za P12: 1,2 mm  
Radij R: 0,3 mm

**Tehnični opis**

Nazivna debelina obroča	0,9 mm
Širina utora W -0,03	0,98 mm
Globina t za P12	1,2 mm
Radij R	0,3 mm
Zvrst	HB7720
Zunanji Ø D	9,6 mm
Tip	P12
Število rezil Z	3

Vrsta izdelka

Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	500 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	400 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	250 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	60 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	45 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	35 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	180 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		