



Kotni rezkar 90° MEC11T, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 18/2Lmm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 227300 18/2L |
| GTIN | 4960664396054 |
| Razred artikla | 250 |

Opis

Opis:

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------|
| Celotna dolžina L_{celotna} | 100 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 11T3 |
| Vijak za obračalno ploščico | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$ | 10 mm |
| Prevesna dolžina L_1 | 23 mm |
| Ø rezila D_c | 18 mm |
| Ø držala $D_s \text{ h6}$ | 16 mm |
| Število rezil Z | 2 |
| Dolžina rampe L za α_{maks} | 11 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks} | 34 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min} | 30 mm |
| Kot rampe α_{maks} | 1,04 stopinj |
| Ø D_3 | 12 mm |
| Izvedba držala | cilindrično držalo |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Pribor

| | |
|-----------------|--------|
| Vpenjalni vijak | 229708 |
|-----------------|--------|