

Garant

**Rezkar za plano rezkanje 45°, desno rezanje, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:
63/4mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214200 63/4
GTIN	4045197131416
Razred artikla	210

Opis**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SE.. 1204..
Ø rezila D_c	63 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
maksimalni zunanji Ø D_{maks}	75 mm
Število rezil Z	4
Izvedba držala	z izvrtino

Nastavni kot κ	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP