



Odvijač vijakov Z ozkimi žlebovi, Tip: 7



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082860 7
GTIN	4012929450701
Razred artikla	04D

Opis

Izvedba:

Iz žilavega kromvanadijevega jekla. Ostri robovi žlebov se trdno vpnejo v prevrtan vijak in ga odvijajo. S 4-kotnikom za pogon z ročajem ipd.

Uporaba:

Za odvijanje odlomljenih vijakov z desnim navojem (najprej je treba vijak prevrtati s svedrom glede na \emptyset v tabeli, odvijanje v levo smer).

Primerno za:

Jeklo.

Napotek:

UNC- in UNF-navoj je dobavljiv po ponudbi.

Tehnični opis

Tip	7
Za vijake/čepe	M24 – M33
Za cevne nastavke	1/2 col
Osnovna izvrtina \emptyset	15 mm
Primerne za	Jeklo
Vrsta izdelka	Odvijači vijakov