



Kotni rezkar 90° MEC11T, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 20/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227300 20/3
GTIN	4960664396078
Razred artikla	250

Opis

Opis:

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	10 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	110 mm
Ø držala D_s h6	20 mm
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø rezila D_c	20 mm
Prevesna dolžina L_1	30 mm
Število rezil Z	3
Dolžina rampe L za α_{maks}	13 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	34 mm
Kot rampe α_{maks}	0,88 stopinj
Ø D_3	14 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------