


**Kotni rezkar 90° MECX, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 32/8mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227115 32/8
GTIN	4960664462933
Razred artikla	250

**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 0703
Vijak za obračalno ploščico	229707 (T6; 0,45 Nm)
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\ maks}$	6 mm
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Število rezil Z	8
Kot rampe $\alpha_{maks}$	0,41 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	28 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{min}$	61 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{maks}$	62 mm
Ø $D_3$	29 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj

Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak	229707
-----------------	--------