

**Garant**

**Rezkalna ploščica 90° za posnetje/robkanje, HB7720, maksimalna globina rezkanja  $S_{maks}$ : 2,1 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217277 2,1
GTIN	4045197284693
Razred artikla	21C

**Tehnični opis**

maksimalna globina rezkanja $S_{maks}$	2,1 mm
Število rezil Z	6
Tip	P26
Minimalni $\varnothing$ osnovne izvrtine	28 mm
Zunanji $\varnothing$ D	26 mm
Zvrst	HB7720
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

**Uporabniški podatki**

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
--	------------	-------	------------

Al umetna masa	primerno	500 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	400 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	250 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	60 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	45 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	35 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	180 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		