


**Kotni rezkar 90° MEC11T, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 32/4mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227300 32/4
GTIN	4960664396146
Razred artikla	250

**Opis**
**Opis:**

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

**Tehnični opis**

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	10 mm
Prevesna dolžina $L_1$	40 mm
Ø držala $D_s$ h6	32 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	130 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø rezila $D_c$	32 mm
Število rezil Z	4
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	25 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{maks}$	62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{min}$	58 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	0,46 stopinj
Ø $D_3$	26 mm

Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------