



## Kotni rezkar 90° MEC11T, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 20/3Lmm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227300 20/3L
GTIN	4960664396061
Razred artikla	250

### Opis

#### Opis:

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

### Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
Ø držala $D_s$ h6	16 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	110 mm
Prevesna dolžina $L_1$	26 mm
Ø rezila $D_c$	20 mm
Število rezil Z	3
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	13 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{maks}}$	38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{min}}$	34 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,88 stopinj
Ø $D_3$	14 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------