


Kotni rezkar 90° MECX, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 40/10mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227115 40/10
GTIN	4960664462940
Razred artikla	250

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	229707 (T6; 0,45 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
maksimalna globina rezanja $a_{\text{p maks}}$	6 mm
Ø rezila D_c	40 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 0703
Število rezil Z	10
Kot rampe α_{maks}	0,32 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	36 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	77 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	78 mm
Ø D_3	37 mm
Izvedba držala	z izvrtino

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229707
-----------------	--------