

Garant
Cirkularni rezkarji (brez rezalne ploščice), Karbidna trdina, Tip: 11L

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217405 11L
GTIN	4045197216915
Razred artikla	21Q

Opis
Izvedba:

Art. 217400 vel. 8 in vel. 11 ter art. 21740 vel. 11L brez notranjega hlajenja.

Zamenjava orodja: PowerCard

z notranjim hlajenjem: ne

za ploščico tip: 03

minimalni \varnothing vrtanja D: 10,6 mm

Notranji \varnothing d₁: 7,4 mm

maksimalna globina rezanja S_{maks}: 1,6 mm

Prevesna dolžina L₁: 34,2 mm

Celotna dolžina L_{celotna}: 74,2 mm

Tehnični opis

Garnitura vpenjalnih vijakov	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Notranji \varnothing d ₁	7,4 mm
Izvedba držala	Weldon
\varnothing držala D _s h6	10 mm
Prevesna dolžina L ₁	34,2 mm
maksimalna globina rezanja S _{maks}	1,6 mm
minimalni \varnothing vrtanja D	10,6 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	74,2 mm
za ploščico tip	03

z notranjim hlajenjem	ne
Material rezkarjev	Karbidna trdina
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Cirkularni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219820
--	--------