

Garant
Cirkularni rezkarji (brez rezalne ploščice), Jeklo, Tip: 8

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217400 8
GTIN	4045197216861
Razred artikla	21Q

Opis
Izvedba:

Art. 217400 vel. 8 in vel. 11 ter art. 21740 vel. 11L brez notranjega hlajenja.

Zamenjava orodja: PowerCard

za ploščico tip: 04

minimalni \varnothing vrtanja D: 7,9 mm

Notranji \varnothing d₁: 7,1 mm

maksimalna globina rezanja S_{maks}: 0,35 mm

Prevesna dolžina L₁: 17,2 mm

Celotna dolžina L_{celotna}: 57,2 mm

Tehnični opis

Notranji \varnothing d ₁	7,1 mm
\varnothing držala D _s h6	10 mm
minimalni \varnothing vrtanja D	7,9 mm
Garnitura vpenjalnih vijakov	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Celotna dolžina L _{celotna}	57,2 mm
Prevesna dolžina L ₁	17,2 mm
Izvedba držala	Weldon
maksimalna globina rezanja S _{maks}	0,35 mm
za ploščico tip	04
Material rezkarjev	Jeklo

Zamenjava orodja

PowerCard

Vrsta izdelka

Cirkularni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne

219820