



Kotni rezkar 90° MEC11T, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 21/3Lmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227300 21/3L
GTIN	4960664460946
Razred artikla	250

Opis

Opis:

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	10 mm
Prevesna dolžina L_1	26 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	110 mm
Ø držala D_s h6	20 mm
Ø rezila D_c	21 mm
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
Število rezil Z	3
Dolžina rampe L za α_{maks}	14 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	36 mm
Kot rampe α_{maks}	0,82 stopinj
Ø D_3	15 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------