

**Garant**
**Cirkularni rezkarji (brez rezalne ploščice), Jeklo, Tip: 11**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217400 11
GTIN	4045197216878
Razred artikla	21Q

**Opis**
**Izvedba:**

Art. 217400 vel. 8 in vel. 11 ter art. 21740 vel. 11L brez notranjega hlajenja.

Zamenjava orodja: PowerCard

z notranjim hlajenjem: ne

za ploščico tip: 03

minimalni  $\varnothing$  vrtanja D: 10,6 mm

Notranji  $\varnothing$  d<sub>1</sub>: 7,4 mm

maksimalna globina rezanja S<sub>maks</sub>: 1,6 mm

Prevesna dolžina L<sub>1</sub>: 17,2 mm

Celotna dolžina L<sub>celotna</sub>: 57,2 mm

**Tehnični opis**

Izvedba držala	Weldon
Garnitura vpenjalnih vijakov	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	17,2 mm
$\varnothing$ držala D <sub>s</sub> h6	10 mm
Notranji $\varnothing$ d <sub>1</sub>	7,4 mm
maksimalna globina rezanja S <sub>maks</sub>	1,6 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	57,2 mm
minimalni $\varnothing$ vrtanja D	10,6 mm
za ploščico tip	03

z notranjim hlajenjem	ne
Material rezkarjev	Jeklo
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Cirkularni rezkar

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219820
--	--------