

Garant
Cirkularni rezkarji (brez rezalne ploščice), Karbidna trdina, Tip: 11XL

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 217405 11XL |
| GTIN | 4045197216922 |
| Razred artikla | 21Q |

Opis
Izvedba:

Art. 217400 vel. 8 in vel. 11 ter art. 21740 vel. 11L brez notranjega hlajenja.

Zamenjava orodja: PowerCard

z notranjim hlajenjem: da

za ploščico tip: 03

minimalni \varnothing vrtanja D: 10,6 mm

Notranji \varnothing d₁: 8 mm

maksimalna globina rezanja S_{maks}: 1,25 mm

Celotna dolžina L_{celotna}: 77,66 mm

\varnothing držala D_s h6: 8 mm

Tehnični opis

| | |
|--|-----------------------|
| Izvedba držala | cilindrična |
| \varnothing držala D _s h6 | 8 mm |
| Notranji \varnothing d ₁ | 8 mm |
| minimalni \varnothing vrtanja D | 10,6 mm |
| Celotna dolžina L _{celotna} | 77,66 mm |
| Garnitura vpenjalnih vijakov | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) |
| maksimalna globina rezanja S _{maks} | 1,25 mm |
| za ploščico tip | 03 |
| z notranjim hlajenjem | da |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Globine navoja | 40 mm |
| Material rezkarjev | Karbidna trdina |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Cirkularni rezkar |

Pribor

| | |
|--|--------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne | 219820 |
|--|--------|