

Garant

Rezkalna ploščica za varnostne utore, brez posnetega roba, HB7720, Nazivna debelina obroča: 1,3mm

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 217454 1,3 |
| GTIN | 4045197217219 |
| Razred artikla | 21C |

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Širina utora W -0,03 | 1,38 mm |
| Globina t | 1,1 mm |
| Nazivna debelina obroča | 1,3 mm |
| Radij R | 0,3 mm |
| Zvrst | HB7720 |
| Zunanji Ø D | 10,6 mm |
| Debelina E | 2,34 mm |
| Tip | 03 |
| Število rezil Z | 3 |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložki za cirkularno rezkanje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------|-----------|------------|
| Al umetna masa | primerno | 600 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 500 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 400 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 260 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 220 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 180 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 100 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 80 m/min | P |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | 60 m/min | H |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | 45 m/min | H |
| Jeklo < 65 HRC | primerno | 35 m/min | H |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 130 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | primerno | 100 m/min | S |
| GG(G) | primerno | 120 m/min | K |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | primerno | | |