

**Garant**

**Rezkalna ploščica za varnostne utore, brez posnetega roba, HB7720, Nazivna debelina obroča: 1,85mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217454 1,85
GTIN	4045197217233
Razred artikla	21C

**Tehnični opis**

Širina utora W -0,03	1,93 mm
Globina t	1,25 mm
Nazivna debelina obroča	1,85 mm
Radij R	0,3 mm
Zvrst	HB7720
Zunanji Ø D	10,6 mm
Debelina E	2,34 mm
Tip	03
Število rezil Z	3
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	600 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	60 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	45 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	35 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	100 m/min	S
GG(G)	primerno	120 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		