



Odvijač vijakov „Hi Trac“, Tip: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082864 4
GTIN	4012929451401
Razred artikla	04D

Opis

Izvedba:

Iz žilavega kromvanadijevega jekla. Ostri robovi žlebov se trdno vpnejo v prevrtan vijak in ga odvijajo. S 4-kotnikom za pogon z ročajem ipd.

Uporaba:

Za odvijanje odlomljenih vijakov z desnim navojem (najprej je treba vijak prevrtati s svedrom glede na \emptyset v tabeli, odvijanje v levo smer).

Napotek:

UNC- in UNF-navoj je dobavljiv po ponudbi.

Tehnični opis

Osnovna izvrtina \emptyset	6,5 mm
Tip	4
Za vijake/čepe	M12 – M14
Primerne za	kaljeno jeklo
Vrsta izdelka	Odvijači vijakov