

Garant
Cirkularni rezkarji (brez rezalne ploščice), Karbidna trdina, Tip: 20XL

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217405 20XL
GTIN	4045197216946
Razred artikla	21Q

Opis
Izvedba:

Art. 217400 vel. 8 in vel. 11 ter art. 21740 vel. 11L brez notranjega hlajenja.

Zamenjava orodja: PowerCard

z notranjim hlajenjem: da

za ploščico tip: 02

minimalni \varnothing vrtanja D: 17,5 mm

Notranji \varnothing d₁: 12,2 mm

maksimalna globina rezanja S_{maks}: 2,6 mm

Celotna dolžina L_{celotna}: 121,5 mm

\varnothing držala D_s h6: 12 mm

Tehnični opis

Garnitura vpenjalnih vijakov	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
minimalni \varnothing vrtanja D	17,5 mm
Notranji \varnothing d ₁	12,2 mm
\varnothing držala D _s h6	12 mm
maksimalna globina rezanja S _{maks}	2,6 mm
Izvedba držala	cilindrična
Celotna dolžina L _{celotna}	121,5 mm
za ploščico tip	02
z notranjim hlajenjem	da

Globine navoja	62,5 mm
Material rezkarjev	Karbidna trdina
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Cirkularni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219821
--	--------