

**Garant****Rezkalna ploščica 55°, HB7720, Korakov na colo: 11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217290 11
GTIN	4045197445421
Razred artikla	21C

**Tehnični opis**

Korakov na colo	11
Globina t	1,494 mm
Geometrija ploščice	Polni profil
Zunanji Ø D	16 mm
Število vpenjalnih utorov	6
Korak navoja	2,3 mm
Uporaba	Znotraj in zunaj
Zvrst	HB7720
Rezalni material	HM
Vrsta navoja	BSW-LH
Vrsta navoja	G-LH
Vrsta navoja	G

Vrsta navoja	BSW
Kot profila	55 stopinj
Tip	P16
Število rezil Z	6
Smer rezanja	desni in levi
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	500 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	400 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	250 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	60 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	45 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	35 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	180 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		

