

Garant
Cirkularni rezkarji (brez rezalne ploščice), Jeklo, Tip: 25

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217400 25
GTIN	4045197216892
Razred artikla	21Q

Opis
Izvedba:

Art. 217400 vel. 8 in vel. 11 ter art. 21740 vel. 11L brez notranjega hlajenja.

Zamenjava orodja: PowerCard

z notranjim hlajenjem: da

za ploščico tip: 01

minimalni \varnothing vrtanja D: 23 mm

Notranji \varnothing d₁: 16 mm

maksimalna globina rezanja S_{maks}: 3,45 mm

Prevesna dolžina L₁: 38,5 mm

Celotna dolžina L_{celotna}: 87 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina L _{celotna}	87 mm
Izvedba držala	Weldon
maksimalna globina rezanja S _{maks}	3,45 mm
minimalni \varnothing vrtanja D	23 mm
\varnothing držala D _s h6	16 mm
Garnitura vpenjalnih vijakov	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Prevesna dolžina L ₁	38,5 mm
Notranji \varnothing d ₁	16 mm
za ploščico tip	01

z notranjim hlajenjem	da
Material rezkarjev	Jeklo
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Cirkularni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219822
--	--------