

**Garant****Rezkalna ploščica 55°, HB7720, Korakov na colo: 14****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 217290 14     |
| GTIN                  | 4045197445438 |
| Razred artikla        | 21C           |

**Tehnični opis**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Globina t                 | 1,179 mm         |
| Korakov na colo           | 14               |
| Geometrija ploščice       | Polni profil     |
| Zunanji Ø D               | 16 mm            |
| Število vpenjalnih utorov | 6                |
| Korak navoja              | 1,8 mm           |
| Uporaba                   | Znotraj in zunaj |
| Zvrst                     | HB7720           |
| Rezalni material          | HM               |
| Vrsta navoja              | BSW-LH           |
| Vrsta navoja              | G-LH             |
| Vrsta navoja              | G                |

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Vrsta navoja    | BSW                                   |
| Kot profila     | 55 stopinj                            |
| Tip             | P16                                   |
| Število rezil Z | 6                                     |
| Smer rezanja    | desni in levi                         |
| Vrsta izdelka   | Rezalni vložki za cirkularno rezkanje |

## Uporabniški podatki

|                              | Primernost | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------|----------------|------------|
| Al umetna masa               | primerno   | 500 m/min      | N          |
| Al (kratki odrezki)          | primerno   | 400 m/min      | N          |
| Al > 10% Si                  | primerno   | 250 m/min      | N          |
| Jeklo < 500 N/mm             | primerno   | 250 m/min      | P          |
| Jeklo < 750 N/mm             | primerno   | 180 m/min      | P          |
| Jeklo < 900 N/mm             | primerno   | 120 m/min      | P          |
| Jeklo < 1100 N/mm            | primerno   | 120 m/min      | P          |
| Jeklo < 1400 N/mm            | primerno   | 100 m/min      | P          |
| Jeklo < 55 HRC               | primerno   | 60 m/min       | H          |
| Jeklo < 60 HRC               | primerno   | 45 m/min       | H          |
| Jeklo < 65 HRC               | primerno   | 35 m/min       | H          |
| Jeklo < 67 HRC               | primerno   | 30 m/min       | H          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno   | 120 m/min      | M          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno   | 120 m/min      | M          |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | primerno   | 80 m/min       | S          |
| GG(G)                        | primerno   | 180 m/min      | K          |
| Uni                          | primerno   |                |            |
| mokro maks.                  | primerno   |                |            |
| suho                         | primerno   |                |            |

