

Garant
Cirkularni rezkarji (brez rezalne ploščice), Karbidna trdina, Tip: 25XL

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217405 25XL
GTIN	4045197216953
Razred artikla	21Q

Opis
Izvedba:

Art. 217400 vel. 8 in vel. 11 ter art. 21740 vel. 11L brez notranjega hlajenja.

Zamenjava orodja: PowerCard

z notranjim hlajenjem: da

za ploščico tip: 01

minimalni \varnothing vrtanja D: 23 mm

Notranji \varnothing d₁: 16 mm

maksimalna globina rezanja S_{maks}: 3 mm

Celotna dolžina L_{celotna}: 148,58 mm

\varnothing držala D_s h6: 16 mm

Tehnični opis

Garnitura vpenjalnih vijakov	219822 (20 IP; 5,5 Nm)
Izvedba držala	cilindrična
maksimalna globina rezanja S _{maks}	3 mm
\varnothing držala D _s h6	16 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	148,58 mm
Notranji \varnothing d ₁	16 mm
minimalni \varnothing vrtanja D	23 mm
za ploščico tip	01
z notranjim hlajenjem	da
Globine navoja	76,25 mm

Material rezkarjev	Karbidna trdina
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Cirkularni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219822
--	--------