


Garant**SDHT 0903 AEEN, HB7710, Tip: GG**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214470 GG
GTIN	4045197319555
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

- Rezkalne obračalne ploščice so primerne za večje rezalne hitrosti in podajanja.
- Precizno sintrane in brušene za najboljšo kakovost površine.
- Finozrnata struktura za veliko žilavost in odpornost proti obrabi.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 3 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,17 mm
Tip	GG
Debelina ploščice E	3,18 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SDHT 0903 AEEN
Zvrst	HB7710
Rezalni material	HM

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	235 m/min	K
suho	primerno		