

**Garant**

**Rezkalna glava za kotno/plano rezkanje 90° Aluking HPC, z izvrtino, Ø D/  
število rezil Z: 100/6mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214515 100/6
GTIN	4045197610706
Razred artikla	21P

**Opis****Izvedba:**

Tangencialna rezkalna glava za kotno/plano rezkanje za **natančne 90° kote**. Z delno nastavljivimi rezili za največjo natančnost. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi vpenjanja z vpenjalnim čepom.

**Tehnični opis**

Vijak za justiranje	219892
primerna obračalna rezalna ploščica	BG.. 15L5..
Vpenjalni čep	219893
Pritezni vijak za pritezne čepe	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	50 mm
Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Ø rezila $D_c$	100 mm

Nastavljiva rezila	2
Število rezil Z	6
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni čep	219893
Vijak za justiranje	219892
Pritezni vijak za pritezne čepe	219894