

**Kotni rezkar 90° MEC11T, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 50/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227310 50/5
GTIN	4960664437481
Razred artikla	250

Opis**Opis:**

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Ø rezila D_c	50 mm
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Število rezil Z	5
Kot rampe $\alpha_{\text{ maks}}$	0,27 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{ maks}}$	43 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	44 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------