



## Akumulatorski udarni vrtni vijačnik, Tip: M18BPD4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070110 M18BPD4
GTIN	4002395004881
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

- Zmogljivi akumulatorski 2-stopenjski udarni vrtni vijačniki z večstopenjsko nastavitvijo vrtilnega momenta.
- Red Li-ionski akumulatorji REDLITHIUM-ION™ z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti.
- Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
- Kovinska hitrovpeljna vrtna glava FIXTEC z blokado vretena.
- Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
- LED osvetlitev delovnega območja.
- Motor POWERSTATE™ brez ščetk (ne vel. M18BPD4) za najvišjo stopnjo učinkovitosti. Najmanjša obraba in do 10-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi enosmernimi motorji.
- Elektronika REDLINK PLUS™ – zaščita pred preobremenitvijo in upravljanje moči.

4-polni enosmerni motor z malo vzdrževanja

#### Prednosti:

Motor POWERSTATE™ brez ščetk.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 2 Li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, transportnim kovčkom (HD-kovček) in zaponko za pas.

**Napotek:**

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073814 – 073816, 073827 in 073840.

Ustrezen modul za sledenje Bluetooth je na voljo pod 070103 BTT-1.

**Tehnični opis**

Napetost akumulatorja	18 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Oznaka proizvajalca	M18BPD-402X
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtnjem	13 m/s <sup>2</sup>
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1800 min <sup>-1</sup>
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	38 mm
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	16 mm
Maksimalni vrtilni moment	60 Nm
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtnja	0,95 m/s <sup>2</sup>
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Število vključenih akumulatorjev	2
Izvedba motorja	4-polni
Tipična uporaba	Strong
Masa	2,1 kg
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Beton
Primerno za material	Kamen
Primerno za material	Zid
Vrsta izdelka	Udarni vrtilni vijačniki

---

**Pribor**

Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja MB18

073816 MB18

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC

073840 M1218FC

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C

073840 M1218C