

**Garant**

**Rezkalna glava za kotno/plano rezkanje 90° Aluking HPC, z izvrtino, Ø D/  
število rezil Z: 40/2mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214515 40/2
GTIN	4045197610669
Razred artikla	21P

**Opis****Izvedba:**

Tangencialna rezkalna glava za kotno/plano rezkanje za **natančne 90° kote**. Z delno nastavljivimi rezili za največjo natančnost. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi vpenjanja z vpenjalnim čepom.

**Tehnični opis**

Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BG.. 15L5..
Ø rezila D <sub>c</sub>	40 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	40 mm
Pritezni vijak za pritezne čepi	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Vpenjalni čep	219893
Število rezil Z	2
Izvedba držala	z izvrtino

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Pritezni vijak za pritezne čepe	219894
Vijak za justiranje	219892
Vpenjalni čep	219893