

Garant

**Rezkalna glava za kotno/plano rezkanje 90° Aluking HPC, z izvrtino, Ø D/
število rezil Z: 125/8mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214515 125/8
GTIN	4045197610713
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Tangencialna rezkalna glava za kotno/plano rezkanje za **natančne 90° kote**. Z delno nastavljivimi rezili za največjo natančnost. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi vpenjanja z vpenjalnim čepom.

Tehnični opis

Pritezni vijak za pritezne čepe	219894 (SW3; 5,0 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	BG.. 15L5..
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Ø rezila D _c	125 mm
Vijak za justiranje	219892
Celotna dolžina L _{celotna}	63 mm
Vpenjalni čep	219893

Nastavljiva rezila	2
Število rezil Z	8
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni čep	219893
Pritezni vijak za pritezne čepe	219894
Vijak za justiranje	219892