

**BDMT 11T304 ER-JS, CA6535, Tip: S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227362 S
GTIN	4960664686193
Razred artikla	25A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$. Za natančne 90° kote izberite $a_p = 5,5$ mm.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,06 – 0,1 mm
Tip	S
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 11T304 ER-JS
Zvrst	CA6535
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	30 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		