

**Kotni rezkar 90° MEC11T, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 80/7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227310 80/7
GTIN	4960664449002
Razred artikla	250

Opis**Opis:**

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø rezila D_c	80 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$	10 mm
Število rezil Z	7
Kot rampe α_{maks}	0,16 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	73 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	154 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	74 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------