


**Garant****BGHX 15L5 PCFR, HU7810, Tip: ALU****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214525 ALU
GTIN	4045197608130
Razred artikla	21B

**Opis****Izvedba:**

Precizno brušene rezkalne obračalne ploščice iz karbidne trdine, idealne za obdelavo tankostenskih aluminijastih materialov.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 1 \times D/a_p = 5 \text{ mm}$ ,  $a_{p, \text{maks.}} = 10 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

Tip	ALUMINIJ
Podajanje $f_z$ na zob	0,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BGHX 15L5 PCFR
Zvrst	HU7810
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	primerno	750 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	750 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	300 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		